



UPS2 UNIVERSELE VERVANGINGSPOMP

Compact, hoog rendement, conform EuP 2015 ter vervanging van Grundfos 4m, 5m en 6m UPS circulatiepompen in installaties met krappe ruimtes zoals gaswandketels.

Befaamde Grundfos betrouwbaarheid gecombineerd met maximale compatibiliteit en snelle, eenvoudige vernieuwingen.

- Eén enkel UPS2 model vervangt oude 4m, 5m of 6m versies dankzij nieuwe elektronica en hydraulica.
- Een identieke pakkingbus verkleint de tijd nodig voor het opnieuw aansluiten.

Wanneer de bestaande basis nog in goede staat verkeert, volstaat het om enkel de pompkop te kopen en te vervangen!

- De leidingen dienen niet te worden losgekoppeld.
- vermindert toegangsproblemen en het risico op lekkage.



TECHNISCHE GEGEVENS

Debiet, Q_{max}:	3,4 m ³ /u
Opvoerhoogte, H_{max}:	6 m
Vloeistoftemperatuur:	+2° C to +95° C (TF 95)
Systeemdruk, P_{max}:	1.0 MPa / 10 bar
Opgenomen vermogen:	7-48 W
Omgevingstemperatuur:	0° C tot +40° C (+55° C voor inbouwinstallies)
EEl :	≤ 0,23
Isolatieklasse:	IP 44

EENVOUDIGE UNIVERSELE VERVANGING

Drie pompen in één

Kies de instelling die het best bij uw systeem past en de pomp is klaar voor gebruik. De UPS2 geeft u de keuze tussen 4m, 5m of 6m. Een stroomstoring is geen enkel probleem - de pomp onthoudt de instelling.

Besturingseenheid

De besturingseenheid van de UPS2 kan naar boven, onder, links en rechts gemonteerd worden.

Pakkingbus

De pakkingbus in de UPS2 is dezelfde als die in de UPS.

Pompkop

U kan ervoor kiezen om enkel de pompkop van de oude pomp te vervangen. Op die manier kan u het originele pomphuis behouden. De UPS2 is compatibel met alle ALPHA, ALPHA pro, ALPHA + en UPS 100 4m, 5m en 6m behuizingen.

Afmetingen


De UPS2 heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de UPS.

Schroef

U hebt onmiddellijk toegang tot de deblokkeerschroef.



POMPGRAFIEKEN EN STROOMVERBRUIK




TYPES EN AFMETINGEN

Pomptypes	≤ EEI	Afmetingen (mm)								Gewicht (kg)		Transp. vol. (m³)	Artikelnummer	
		L1	B1	B2	B3	H1	H2	H3	H4	G	Net			Brut
UPS2 15-40/60	0,23	130	79	47	87	28	102	79	76	1	2,5	2,7	0,004	98243667
UPS2 25-40/60	0,23	130	79	47	87	29	102	81	76	1½	2,1	2,3	0,004	98243668
UPS2 PH-40/60	0,23	-	-	-	-	-	-	-	76	-	1,8	2,0	0,004	98334567

UITWISSELTABEL

HUIDIGE POMP	SNELHEIDINSTELLING OP OUDE, VERVANGEN UPS	OVEREENKOMSTIGE INSTELLING OP DE NIEUWE UPS2
4 meter	Alle instellingen: I-II-III	I
5 meter	I	I
	II	II
	III	II
6 meter	I	I
	II	II
	III	III



N.V. GRUNDFOS BELLUX S.A.
 Boomssteenweg 81-83
 B-2630 Aartselaar (BELGIQUE)
 Tel: +32 (0)3 870 73 00
 be.grundfos.com

